








Vue d'ensemble des accessoires – Arrivées d'eau et raccords électriques pour réservoirs à encastrer Geberit

Geberit Luxembourg, Version : octobre 2024

		Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013		Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
														
Pour Geberit AquaClean 4000														
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1													✓ ²⁾
	240.396.00.1													✓ ³⁾
	240.635.00.1								✓		✓	✓		
	242.553.00.1												✓	
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
Panneau design	115.322.11.1												✓	
	115.324.SI.1												✓	
	115.324.SJ.1												✓	
Pour abbatants Geberit AquaClean Tuma														
Kit de raccordement d'eau	115.438.00.1													✓ ²⁾
	240.396.00.1													✓ ³⁾
	147.034.00.1													✓ ⁴⁾
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			
	147.036.00.1								✓		✓	✓		
	147.045.00.1												✓	
Panneau design	115.322.11.1												✓	
	115.324.SI.1												✓	
	115.324.SJ.1												✓	
Pour WC complets Geberit AquaClean Alba, WC suspendu														

	Sigma 12 cm jusqu'à mars 2013	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm mit Connect Box	Sigma 8 cm jusqu'à mars 2013		Sigma 8 cm jusqu'en 2015	Sigma 8 cm à partir de 2016	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm jusqu'à mars 2013	Kappa 15 cm	Sans fourreau	Réservoir apparent, alimentation à gauche / centre / droite
													
Câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation 242.839.P0.1 	✓			✓						✓		✓	
Câble d'alimentation secteur pour boîtier Power & Connect 147.075.00.1 			✓										
Panneau design 	115.329.11.1											✓	
	115.328.SI.1											✓	
	115.328.SJ.1											✓	

✓ Nécessaire

¹⁾ Optionnel, lorsqu'un verrouillage supplémentaire est souhaité

²⁾ Alimentation à l'arrière au centre

³⁾ Alimentation latérale droite

⁴⁾ Alimentation latérale gauche, pour l'alimentation à l'arrière au centre et latérale droite voir les accessoires en option